

**Garant****GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250631 20/15
GTIN	4067263122319
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Gheară, șurub, arc	259036 24
șurub pentru portplăcuță	259027 8
Lungimea totală L	100 mm
Portplăcuță	259031 50
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Serie	Master Eco
Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2020H15
Mărime coadă	20 mm

Mărimea plăcuței	15 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire