

**XNMU 040310HP, IC840, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	221202 INOX
GTIN	7291075393477
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 4 muchii așchietoare. Cu muchie de tăiere secundară.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8 \text{ mm}$ .

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Serie	LOGIQ4FEED
Avans $f_z$	0,8 mm
Rază de programare la $a_{p\max}$	1,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 040310HP
Tip	INOX
Rază la colț	1 mm

Geometrie	HP
Denumirea producătorului	FFX4 XNMU 040310HP IC840
Categorie	IC840
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
Inconel	indicat în anumite condiții	25 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		