

**Garant**
**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250630 25/15
GTIN	4067263122197
Clasa articolului	21U

**Descriere**
**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Mărimea plăcuței	15 mm
Gheară, șurub, arc	259036 24
Serie	Master Eco
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2525X15
Portplăcuță	259031 50
Lungimea totală L	110 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 8

Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire