

**SZHU 080408PNR, IC882, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă	225807 S
GTIN	7291075460360
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,max} = 5,0 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Serie	NEODO
Rază la colț	0,8 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Tip	S
Avans f_z per dinte	0,12 mm
Geometrie	PNR

Denumirea producătorului	S890 SZHU 080408PNR IC882
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SZHU 080408PNR
Categorie	IC882
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	45 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		