

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260026 16/09
GTIN	4067263122371
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 311936 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	9 mm
Lungime cap L ₁	30 mm
Lungimea totală L	80 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Serie	Master Eco
Cod ISO Suport	SCLCR/L 1616F09
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 28
Mărime coadă	16 mm
Standard	DIN ISO 5610

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire