

RIHETEC

**Duză DriveKD cu lichid de răcire cu fixare pe filet, Filet × lungime țeavă:
M10X100****Date comandă**

Numărul de comandă	319472 M10X100
GTIN	4260711110146
Clasa articolului	33C

Descriere**Execuție:**

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiș sau la evacuarea așchiilor.

Conceput inițial pentru utilizarea la scule antrenate. Montaj simplu datorită îmbinării filetate.

Conducta flexibilă și rabatabilă poate fi rotită către tăiș sau îndoită, blocarea făcându-se cu piulița olandeză galvanizată. Presiune maximă de 10 bar.

DriveKD a fost concepută pentru utilizarea la sculele antrenate pentru strungurile CNC. Duzele obișnuite pentru lichid de răcire pulverizează de obicei în toate direcțiile și nu au un jet direct.

Prin urmare, adesea, răcirea și ungerea sunt insuficiente. DriveKD vă ajută să vă îndepliniți sarcinile în mod remarcabil. Se reglează ușor, iar jetul său direct asigură o răcire suficientă.

Descriere:

DriveKD constă dintr-un niplu dublu, o piuliță olandeză și din deja cunoscutul MiniKD. Cu ajutorul conductei flexibile smart, jetul de lichid de răcire se va regla cu mare precizie. Datorită utilizării unei MiniKD pe post de duză, înlocuirea conductei este oricând posibilă.

Notă:

Consultați 319476 sau 319477 pentru adaptoare de filet și extensii adecvate.

Descriere tehnică

Tip	DriveKD
Racord filetat	M10×1
Lungime țeavă	100 mm
Execuție	Filet
Ø trecere țeavă	4 mm

Răcire interioară

da

Tip produs

Duză cu lichid de răcire