


**Garant****CNMG 120416, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 120416 HB7130-2 Categorie: HB7130-2  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,6 mm
Sfârâmător de așchii	VM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Categorie	HB7130-2
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire