

**SZMU 080408PNTR, IC810, Tip: GGG****Date comandă**

Numărul de comandă	225810 GGG
GTIN	7291075460384
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,max} = 5,0$  mm.

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Avans $f_z$ per dinte	0,25 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Serie	NEODO
Geometrie	PNTR
Denumirea producătorului	S890 SZMU 080408PNTR IC810

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SZMU 080408PNTR
Categorie	IC810
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Fontă	indicat în anumite condiții	280 m/min	K
GGG	recomandat	260 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		