


Garant**CNMG 120416, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120416 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfărâmtător de aşchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	carbură
Categorie	HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmtător de aşchii	VG
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Rază la colț	1,6 mm
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	acoperit
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire