

**SZMU 080412PNTR, IC810, Tip: GGG****Date comandă**

Numărul de comandă	225811 GGG
GTIN	7291075440010
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p_{max}} = 5,0 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,25 mm
Rază la colț	1,2 mm
Serie	NEODO
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Geometrie	PNTR
Denumirea producătorului	S890 SZMU 080412PNTR IC810

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SZMU 080412PNTR
Categorie	IC810
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Fontă	indicat în anumite condiții	280 m/min	K
GGG	recomandat	260 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		