

Garant**CNMG 160608, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160608 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4

Sfârâmător de aşchii	VM
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Categorie	HB7130-2
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire