

Garant**CNMG 160616, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160616 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de aşchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	1,6 mm
Aplicația principală	M
Materialul sculei	carbură
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Categorie	HB7130-2
Sfărâmtător de aşchii	VG
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire