

**TDKT 1505PDR, IC5400, Tip: GGG****Date comandă**

Numărul de comandă	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	HELI3MILL
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Avans f_z	0,15 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDKT 1505PDR
Geometrie	PDR

Denumirea producătorului	HM390 TDKT 1505PDR IC5400
Categorie	IC5400
Materialul sculei	carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	240 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		