

**Garant****DNMG 110408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 110408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2  
Sfârșământor de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot

Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de așchii	VS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire