

Garant**WNMG 080408, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de aşchii	VS
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tăşuri	6

Categorie	HB7130-2
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire