


Garant**WNMG 080404, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7130-2
Sfârâmător de așchii	VM
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	6
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	M
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire