


SYHU 0704ADTN, IC810, Tip: GGG

Date comandă

Numărul de comandă	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Clasa articolului	19A

Descriere
Execuție:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	DOVEIQMILL
Rază la colț	0,8 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Avans f_z per dinte	0,25 mm
Geometrie	ADTN
Denumirea producătorului	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SYHU 0704ADTN
Categorie	IC810
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Fontă	indicat în anumite condiții	270 m/min	K
GGG	recomandat	220 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		