

**Garant****WNMG 060408, Categorie: HB7130-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Clasa articolului	21G

### Descriere

WNMG 060408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2  
Sfărâmător de aşchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min

### Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	VS
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Categorie	HB7130-2
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire