

**SYHU 0704DN-MM, IC808, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	DOVEIQMILL
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Rază la colț	0,8 mm
Geometrie	ADN-MM
Denumirea producătorului	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SYHU 0704DN-MM

Categorie	IC808
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		