

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260449 HB7130-2
GTIN	4067263290926
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Toleranță	M
Sfârâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7130-2
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT070202
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire