

**Garant****RC.X 1003, Categorie: HB7130-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Clasa articolului	21G

### Descriere

RC.X 1003 HB7130-2 Sfărâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min

### Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	acoperit
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	carbură
Sfărâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7130-2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1003
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire