

**TDKT 150520-PDR, IC830, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	226584 UNI
GTIN	7291075312966
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	3
Rază la colț	2 mm
Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDKT 150520-PDR
Serie	HELI3MILL
Geometrie	PDR

Denumirea producătorului	HM390 TDKT 150520-PDR IC830
Categorie	IC830
Materialul sculei	carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		