


**Garant****SCMT 09T308, Categorie: HB7130-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Clasa articolului	21G

### Descriere

SCMT 09T308 HB7130-2 Rază la colț: 0,8 mm  
Categorie: HB7130-2  
Sfărâmător de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min

### Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7130-2
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Sfărâmatör de aşchii	VS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire