

Garant**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215577 32/3
GTIN	4045197455307
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile** sau pentru **mașini cu putere redusă**.

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

Descriere tehnică

Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	3
Lungimea totală L_{ges}	112 mm
Ø tășului D_c	32 mm

Ø cozii D _s h6	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1335..
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	40 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Lungime activă L ₁	52 mm
Serie	Softcut®
Număr plăcuțe amovibile	12
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219826
Şurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP