


**CCMT 09T304, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 245 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	IC807
Materialul sculei	Carbură

Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	P
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Serie	ISOTURN
Sfărâmător de așchii	M3P
Denumirea producătorului	CCMT 09T304-M3P IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire