

**Garant****TCMT 16T308, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TCMT 16T308 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7130-2
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot

Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Sfărământor de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire