

Garant**CNMG 120412, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120412 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmător de aşchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Toleranță	M
Sfărâmător de așchii	VM
Categorie	HB7140-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire