

**VCMT 160402, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	261391 IC807
GTIN	7291075351552
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Categorie	IC807
Serie	ISOTURN
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 80 m/min
Sfărâmător de așchii	F3M
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Materialul sculei	Carbură

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160402
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,2 mm
Denumirea producătorului	VCMT 160402-F3M IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire