

**DCMT 11T308, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 3 mm
Serie	ISOTURN
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 245 m/min
Sfârșământor de așchii	M3P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	IC807
Materialul sculei	Carbură
Denumirea producătorului	DCMT 11T308-M3P IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire