

**CNMG 120408, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Categorie	IC6025
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmatăor de așchii	F3M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 230 m/min
Denumirea producătorului	CNMG 120408-F3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire