

Garant**CNMG 120404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250156 HB7140-2
GTIN	4067263314912
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmtător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Toleranță	M

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7140-2
Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire