


**CNMG 120404, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Aplicația principală	P
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Categorie	IC8150
Sfărâmător de așchii	M3P
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Denumirea producătorului	CNMG 120404-M3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire