


**Garant****CNMG 160612, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 160612 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Sfârâmător de aşchii	VM
Toleranță	M

Aplicația principală	M
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Rază la colț	1,2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire