

Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmător de aşchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Materialul sculei	carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tăişuri	4

Sfârâmător de așchii	VS
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7140-2
Adâncime de tăiere a _p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire