

**DNMG 150604, Categorie: IC8250****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250730 IC8250 |
| GTIN               | 7291075320015 |
| Clasa articolului  | 26B           |

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 4                  |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare           |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 150 - 380 m/min    |
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | DNMG 150604        |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,4 - 3,5 mm       |
| Aplicația principală                          | P                  |
| Avans $f$                                     | 0,08 - 0,25 mm/rot |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Rază la colț             | 0,4 mm                             |
| Condiție de tăiere       | ușor întreruptă                    |
| Sfărâmător de așchii     | F3P                                |
| Categorie                | IC8250                             |
| Denumirea producătorului | DNMG 150604-F3P IC8250             |
| Tip produs               | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |