

**Garant****CNMG 160616, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 160616 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfărâmbător de așchii: VG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 170 m/min

**Descriere tehnică**

Strat de acoperire	acoperit
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 170 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Sfărâmbător de așchii	VG

Categorie	HB7140-2
Materialul sculei	carbură
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire