

**DNMG 150604, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Sfărâmatore de așchii	F3M
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	IC6025
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 230 m/min

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Denumirea producătorului	DNMG 150604-F3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire