

Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfărâmbător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7140-2

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v _c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire