

**DNMG 150608, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de aşchii	M3M
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans $f$	0,17 - 0,5 mm/rot

Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 230 m/min
Categorie	IC6025
Materialul sculei	Carbură
Denumirea producătorului	DNMG 150608-M3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire