

**Garant****DNMG 150604, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150604 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmbător de aşchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	carbură

Sfârâmător de așchii	VM
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7140-2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DN.G 150604
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire