


**Garant****SNMG 120412, Categorie: HB7140-2**

## Date comandă

Numărul de comandă	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMG 120412 HB7140-2 Rază la colț: 1,2 mm  
Categorie: HB7140-2  
Sfârșământor de aşchii: VM  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

## Descriere tehnică

Materialul sculei	carbură
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	1,2 mm

Numărul de schimbări / tășuri	8
Sfărâmtător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7140-2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire