

**DNMG 150608, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	M3P
Categorie	IC8150
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min

Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Denumirea producătorului	DNMG 150608-M3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire