

Garant**DNMG 150612, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150612 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmător de aşchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Toleranță	M
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	HB7140-2
Rază la colț	1,2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire