

**WNMG 080408, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	251991 IC6015
GTIN	7291075336740
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	6
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Sfărâmător de așchii	F3M

Categorie	IC6015
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Denumirea producătorului	WNMG 080408-F3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire