

**Garant**
**SNMG 120408, Categorie: HB7140-2**


### Date comandă

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 251224 HB7140-2 |
| GTIN               | 4067263315162   |
| Clasa articolului  | 21G             |

### Descriere

SNMG 120408 HB7140-2 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

### Descriere tehnică

|   |                     |
|---|---------------------|
| Strat de acoperire                            | acoperit            |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare  |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 4 mm          |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 200 m/min      |
| Condiție de tăiere                            | puternic întreruptă |
| Categorie                                     | HB7140-2            |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,4 mm/rot    |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă      | SNMG 120408                        |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 8                                  |
| Rază la colț                   | 0,8 mm                             |
| Aplicația principală           | M                                  |
| Sfărâmător de așchii           | VM                                 |
| Materialul sculei              | carbură                            |
| Tip produs                     | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |