

**VNMG 160408, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	251791 IC8250
GTIN	7291075326116
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	F3P
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 380 m/min
Avans f	0,08 - 0,24 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm

Materialul sculei	Carbură
Categorie	IC8250
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Denumirea producătorului	VNMG 160408-F3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire