

**WNMG 080408, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	252121 IC8150
GTIN	7291075329186
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	IC8150
Numărul de schimbări / tășuri	6
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min

Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	M3P
Materialul sculei	Carbură
Denumirea producătorului	WNMG 080408-M3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire