

Garant**TNMG 160404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7140-2
Sfârâmător de așchii	VM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Materialul sculei	carbură
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Numărul de schimbări / tășuri	6
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire