

**WNMG 080408, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	251991 IC6025
GTIN	7291075336757
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 230 m/min
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmatător de așchii	F3M

Categorie	IC6025
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Denumirea producătorului	WNMG 080408-F3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire