

**Garant****VNMG 160404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 251732 HB7140-2 |
| GTIN               | 4067263315322   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere tehnică**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Strat de acoperire                            | acoperit          |
| Avans f                                       | 0,05 - 0,4 mm/rot |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | VNMG 160404       |
| Rază la colț                                  | 0,4 mm            |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare          |
| Aplicația principală                          | M                 |
| Sfărâmător de așchii                          | VS                |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 4                 |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 70 - 230 m/min    |
| Categorie                                     | HB7140-2          |
| Materialul sculei                             | carbură           |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere $a_p$ | 0,3 - 2 mm                         |
| Condiție de tăiere       | puternic întreruptă                |
| Tip produs               | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |